


Set für Verwendung von blueMotion BM mit Fingerscanner ekey home, IDENCOM BioKey INSIDE sowie mit weiteren flügelseitigen Zutrittskontrollsystmen

- inklusive externe Steuerung in Gehäuse EV-G und Kabel flügelseitig 1,5 m, Kabelende mit 5-poligem Stecker für Gehäuse EV-G
- Anschlusskabel EV-G Motor 3,5 m (1. Kabelende mit Stecker für Gehäuse EV-G, 2. Kabelende mit Stecker für Motorkasten BM)
- Anschlusskabel EV-G INTEGRA 0,6 M
- Rahmenpart/Abdeckblech separat bestellen

Empfehlung: Es sollte generell ein Abdeckblech (abhängig von der Stulpbreite und der Materialart Holz, Kunststoff oder Aluminium) verwendet werden, um die Fräzung für die zwingend notwendige Kabelreserve abzudecken und Kabelbruch zu vermeiden.
Weitere Informationen siehe Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung blueMotion.



Hinweis: Empfohlen wird die Positionierung von Gehäuse EV-G, Rahmennetzteil und Kabelübergang auf der Bandseite, entweder zwischen unteren / mittleren Band oder jeweils ca. 100 mm über / unterhalb des mittleren Bandes.

Weitere Informationen siehe Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung blueMotion.

Fräsmäße in Haustür

Artikel: 5040512

T-SET KÜ-T1 FT INTEG-BM 3,5 + 1,5 M EST

**WINK
HAUS**

